

Roll-Container



IHR AUTOMATIONSPARTNER

Hedwigstraße 5
Tel. 02267/829254
E-Mail: info@abrawi.de

51688 Wipperfürth
Fax: 02267/829269
www.ABraWi.de

Roll-Container CR.A1

- aus Edelstahl
- mit transparentem Kunststoffdeckel
- 4 feststellbare Lenkrollen
- seitliches Führungsrohr für einwandige Sauglanzen (max. Ø50)

	Volumen	Ø	H	α
CR.A1.0060.0400.1.CR	60 l	400	735	90°
CR.A1.0120.0450.1.CR	120 l	450	995	90°
CR.A1.0240.0630.1.CR	240 l	630	1040	90°



Roll-Container

Deckel für Fördergerät

- aus Edelstahl
- abnehmbar (2 Handgriffe)



	Ø	Anschlussmaße*
CR.Z.DECKEL.450.KOC.1	450	Di 60; 4 x M8 (95x95)
CR.Z.DECKEL.450.MOT.1	450	Di 175; LKR 195 (8 x M6)
CR.Z.DECKEL.450.MOT.2	450	Di 240; LKR 260 (8 x M6)
CR.Z.DECKEL.450.MOT.3	450	Di 300; LKR 325 (8 x M6)
CR.Z.DECKEL.450.PIO.1	450	Di 240; LKR 280 (4 x M8)
CR.Z.DECKEL.450.WIT.1	450	Di 200; LKR 226 (6 x M6)
CR.Z.DECKEL.630.KOC.1	630	Di 60; 4 x M8 (95x95)
CR.Z.DECKEL.630.MOT.1	630	Di 175; LKR 195 (8 x M6)
CR.Z.DECKEL.630.MOT.2	630	Di 240; LKR 260 (8 x M6)
CR.Z.DECKEL.630.MOT.3	630	Di 300; LKR 325 (8 x M6)
CR.Z.DECKEL.630.PIO.1	630	Di 240; LKR 280 (4 x M8)
CR.Z.DECKEL.630.PSY.1	630	Di 190; LKR 210 (8 x M6)
CR.Z.DECKEL.630.WIT.1	630	Di 200; LKR 226 (6 x M6)

*weitere Anschlussmaße nach Vorgabe möglich

Klappbarer Deckel

- aus Edelstahl
- 2 Öffnungen für Sauglanzen




	Ø
CR.Z.DECKEL.630.9	630

Clip

- für Materialkarte



	Ø
CR.Z.CLIP	630




Laserschneiden



Runden



Längsnahtschweißen



Rollieren

Sauglanzen (SGL.1A) einwandig

- aus Edelstahl
- seitlich in Führungsrohr einsteckbar



	Ø	Container Volumen	Länge
SGL.1A.038.0500.CR	38	60/120 l	530
SGL.1A.040.0500.CR	40	60/120 l	530
SGL.1A.045.0500.CR	45	60/120 l	530
SGL.1A.050.0500.CR	50	60/120 l	530
SGL.1A.030.0800.CR	30	240 l	820
SGL.1A.038.0800.CR	38	240 l	820
SGL.1A.040.0800.CR	40	240 l	820
SGL.1A.045.0800.CR	45	240 l	820
SGL.1A.050.0800.CR	50	240 l	820

Sauglanzen (SGL.2A) doppelwandig

- aus Edelstahl
- von oben einsteckbar



	Ø	Länge
SGL.2A.038.1000.CR	38	1000
SGL.2A.040.1000.CR	40	1000
SGL.2A.045.1000.CR	45	1000
SGL.2A.050.1000.CR	50	1000
SGL.2A.060.1000.CR	60	1000
SGL.2A.065.1000.CR	65	1000
SGL.2A.070.1000.CR	70	1000
SGL.2A.076.1000.CR	76	1000